

**Podłączane elementy spawalnicze, Typ: QHCSL****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 085957 QHCSL  |
| GTIN             | 5012095618089 |
| Klasa artykułu   | 08P           |

**Opis****Wykonanie:**

Przytrzymywanie detali pod kątem 45° i 90°. Odporność na działanie temperatury do maks. 180°C. Idealnie nadaje się do rur okrągłych i czworokątnych oraz elementów kątowych i płaskich.  
nominalna siła przyczepności: 750 N  
wysokość: 130 mm  
długość: 152 mm  
szerokość: 35 mm  
masa: 1,4 kg

**Opis techniczny**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| masa                                | 1,4 kg |
| długość                             | 152 mm |
| szerokość                           | 35 mm  |
| wysokość                            | 130 mm |
| Maksymalna odporność na temperaturę | 180 °C |
| nominalna siła przyczepności        | 750 N  |

Rodzaj produktu

Uchwyty narzędziowe, magnetyczne