

3M**Taśmy samoprzylepne VHB™, szare, szer.xdług.: 19X3 mmxm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	083786 19X3
GTIN	4054596233782
Klasa artykułu	08M

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, mocna **taśma klejąca** z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.

Taśma **3M™ GPH-110GF** składa się z dopasowującego się rdzenia piankowego i jest odporna na wysokie temperatury. Umożliwia szybkie i proste tworzenie mocnego, wytrzymałego i trwałego połączenia.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.

Środek klejący: akrylan

długość: 3 m

szerokość: 19 mm

Grubość: 1,1 mm

Opis techniczny

długość	3 m
odporne na temperaturę do	150 - 230 °C
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	dwustronne

Magazyn – wilgotność powietrza	40 - 65 %
Grubość	1,1 mm
szerokość	19 mm
Liczba taśm samoprzylepnych	1
kolor	szare
Minimalna trwałość	24 miesięcy
temperatura przechowywania	16 - 25 °C
Siła klejenia na stali	3,7 N/mm
oznaczenie producenta	GPH-110GF
Środek klejący	akrylan
materiał osłony	Folia PE, silikonowana
Atrybut nazwy produktu	szare
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna