

**3M****Taśmy samoprzylepne VHB™, transparent, szer. x dług.: 19X33 mm x m**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	083787 19X33
GTIN	4001895594113
Klasa artykułu	08M

## Opis

### Wykonanie:

**Dwustronna**, mocna **taśma klejąca** z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.

Taśma **3M™ 4910** jest wysoce przezroczysta i dzięki temu nadaje się do montażu podświetlanych i przepuszczających światło tablic, szkła wzmocnianego żywicami syntetycznymi, metalu, szkła i materiałów o wysokiej energii powierzchni (HSE), materiałów dekoracyjnych i listew, tabliczek z imionami i logo, klejenia paneli i mocowania elementów usztywniających.

### wskazówka:

Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Środek klejący: akrylan

długość: 33 m

szerokość: 19 mm

Grubość: 1 mm

## Opis techniczny

zastosowanie	Uszczelnianie
zastosowanie	Montowanie
zastosowanie	Mocowanie

Siła klejenia na stali	4,8 N/mm
cechy szczególne	przylegająca
cechy szczególne	tłumiące
cechy szczególne	odporny na wilgoć
temperatura przechowywania	20 °C
długość	33 m
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	dwustronne
Środek klejący	akrylan
oznaczenie producenta	4910
Rozciągliwość	300 %
Grubość	1 mm
materiał osłony	Folia PE, silikonowana
Minimalna trwałość	12 miesięcy
kolor	transparent
Magazyn – wilgotność powietrza	50 %
szerokość	19 mm
Liczba taśm samoprzylepnych	1
Atrybut nazwy produktu	transparent
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna