

Garant

Wiertła skrętne HSS, b. długie N, bez powłoki, Ø DC h8×długość całkowita: 11,5X455 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116245 11,5X455
GTIN	4062406264864
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza.

wysokowydajne wiertła waporyzowane do wiercenia szczególnie głębokich otworów. Koniecznie **zwracać uwagę na częste opróżnianie wiórów.**

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

długość rowków wiórowych (zob. tabela), krótsza o $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110 i 112160 z **kątem wierzchołkowym 120°** dla większej niezawodności procesu

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1869

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych L_c : 310 mm

długość całkowita L: 455 mm

\varnothing chwytu D_s : 11,5 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

długość całkowita L	455 mm
\varnothing nom. D_c	11,5 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8

norma	DIN 1869
Liczba ostrzy Z	2
kąt wierzchołkowy	118 stopni
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L _c	310 mm
Ø chwytu D _s	11,5 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
Kąt linii śrubowej	38 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte