

Garant**Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, M: M30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	134851 M30
GTIN	4045197350961
Klasa artykułu	11H

Opis

Gwintowniki maszynowe M30 Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 376

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 3,5 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 26,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	30 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	26,5 mm
skok gwintu	3,5 mm
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	22 mm
długość całkowita L	180 mm
Chwyt kwadratowy □	18 mm

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	90 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M30
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik