



Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	213006 50/5
GTIN	4062406266745
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

System narzędzi z **wyjątkowo stabilnym osadzeniem płytek skrawających** dla **niezawodnej pracy. Zmniejszające siłę skrawania geometrie narzędzia** znacznie przyczyniają się do **odciążenia wrzeciona głównego.**

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750, rozm. 2,8**, z grotem nr **674252, rozm. 10IP.**

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø D₃: 39,4 mm

długość całkowita L_{ges}: 50 mm

Ø otworu uchwytu: 22 mm

Frez obiegowy Ø D_{min.}: 88 mm

Frez obiegowy Ø D_{maks.}: 98 mm

Frez obiegowy a_p: 1,2 mm

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	50 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy $\varnothing D_{min.}$	88 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	34 mm
Liczba ostrzy Z	5
\varnothing otworu uchwytu	22 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	2 stopni
Frez obiegowy a_p	1,2 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	XOMU094812
Frez obiegowy $\varnothing D_{maks.}$	98 mm
$\varnothing D_3$	39,4 mm
\varnothing ostrzy D_c	50 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi