

HOLEX**Wiertła wysokowydajne z VHM Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7: 7,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122408 7,5
GTIN	4045197427823
Klasa artykułu	12E

Opis**Wykonanie:****Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -**

dzięki temu ścin skrawający wykazuje

dużą dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowychdają **krótkie wióry.****Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.**wskazówka:**Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar

norma: DIN 6537 K

Tolerancja \varnothing nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja \varnothing nominalnej: m7zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 29,8 mm

długość całkowita L: 79 mm

 \varnothing chwytu D_s : 8 mmposuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,**Opis techniczny**

Długość rowków wiórowych L_c	41 mm
tolerancje chwytu	h6

posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D _c	7,5 mm
Tolerancja Ø nominalnej	m7
Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	79 mm
norma	DIN 6537 K
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	29,8 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	4×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HE z h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte