

Garant**Nóż do dłutowania dla czworokątnych płytek skrawających Ø D1 32 mm, od czworokąta: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290334 17
GTIN	4062406352295
Klasa artykułu	21U

Opis**wskazówka:**

<div>

- w centrach obróbkowych należy stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy
- w tokarkach bez osi Y należy używać do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tulejkę mimośrodową nr 290391-290393.

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L₁: 100 mm

odpowiednie do kluczy czworokątnych: 17 - 19 mm

Długość użyteczna L₁: 52 mmØ uchwyty płytki D₂: 16 mmPrzesunięcie osi L₃: 8,5 mmMinimalna Ø otworu wstępnego D_{min}: 17,2 mm

śruba: 290399 3

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	52 mm
Ø uchwyty płytki D ₂	16 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	17,2 mm
śruba	290399 3
odpowiednie do kluczy czworokątnych	17 - 19 mm

Przesunięcie osi L ₃	8,5 mm
Ø chwytu	25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego