

Garant**XOMU094812ZZER, HB4430, Typ: TI**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213032 TI
GTIN	4062406266592
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki **dwustronnym** 3-ostrowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). **Wydajne** materiały skrawające zapewniają wysoką **opłacalność procesu**.

wskazówka:

Zalecane wartości dla $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$.

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 2 mm

posuw f_z na ząb: 0,6 mm

Opis techniczny

współczynnik korekcyjny f_z	2,5
typ	TI
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,8 mm
promień naroża	1,2 mm
posuw f_z na ząb	0,6 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	0,6 mm
szerokość płytki E	4,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDMT090416ZDSR
Gatunek	HB4430
Materiał ostrza 	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p,max}$	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	1,5 mm
Promień programowany przy $a_{p,max}$	2 mm
liczba wymian/ostrzy	3
powłoka	PVD
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania