


Garant**XOMU094812ZZER, HB415, Typ: UNI**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213036 UNI
GTIN	4062406266608
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki **dwustronnym** 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). **Wydajne** materiały skrawające zapewniają wysoką **opłacalność procesu**.

wskazówka:

Zalecane wartości dla $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$.

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 2 mm

Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDMT090416ZDSR
Gatunek	HB415
Materiał ostrza	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p,max}$	1 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	1,5 mm
Promień programowany przy $a_{p\text{max}}$	2 mm
liczba wymian/ostrzy	6
powłoka	AlTiN
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadają się	280 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadają się	260 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadają się	200 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się	180 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się	130 m/min	M
uniw.	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		