

Garant**Narzynki 6g, M: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140300 M6
GTIN	4045197083111
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 13/4zwoju**.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

Opis techniczny

wysokość	7 mm
skok	1 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	M6

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		