

**Narzynki do gwintów lewych, M-LH: M4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140620 M4
GTIN	4045197083630
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Obwód zamknięty z nacięciem;

<B>ścięcie 1 3/4 zwoju.</B> **z obustronnym ścięciem w nakroju** - ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania.

Rodzaj gwintu: M-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: EN 22568

kierunek skrawania: lewe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,7 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 5 mm

**Opis techniczny**

wysokość	5 mm
----------	------

wielkość gwintu M	4
skok	0,7 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	lewe