

## Garant

### Rozwiertaki maszynowe NC z VHM, TiAlN, Ø nom. DC: 1,49 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	164341 1,49
GTIN	4045197463968
Klasa artykułu	11P

#### Opis

##### Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC podobne do DIN 8093 z Ø chwytu wyrażoną w liczbach parzystych do znormalizowanych uchwytów specjalnie do Hydro-Dehnlubzacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych. W ten sposób osiąga się dużą dokładność ruchu obrotowego i bezpieczeństwo procesu przy wykonaniu otworów o tolerancji H7. Przy stosowaniu rozwiertaków GARANT-NC nie ma potrzeby zakupu uchwytów specjalnych. Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

##### Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakroju używać również do otworów podstawowych.

##### wskazówka:

Rozwiertaki jak nr 164340 i 164341 o innych średnicach i tolerancjach zob. nr 164344 i 164345.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 3

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 9 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 16 mm

długość całkowita L: 50 mm

Liczba ostrzy Z: 3

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4 mm

#### Opis techniczny

tolerancje chwytu	h6
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	16 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	1,49 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/obr,
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4 mm
długość całkowita L	50 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	9 mm
Liczba ostrzy Z	3
zalecana Ø otworu w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	1,4 mm
Tolerancja Ø otworu	H7
Wymiar szlifu	1,494 - 1,496
Wymiar górny ostrza	0,008 mm
Wymiar dolny ostrza	0,004 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami