



Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus, Ø×długość całk.: 20X200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	789010 20X200
GTIN	4062406271404
Klasa artykułu	71C

Opis

Wykonanie:

Silnie zaznaczony i agresywny kiel centrujący umożliwia aktywne centrowanie i optymalne prowadzenie podczas wiercenia. Innowacyjna konstrukcja głowicy o krótkich, prostych dobiegach umożliwia znacznie szybsze wiercenie przy wyraźnie większej stabilności – również w betonie zbrojonym. Zoptymalizowany pod kątem wibracji kształt spirali ze wzmocnieniem rdzenia. Średnica rdzenia i spiralny skok wiertła są do siebie precyzyjnie dopasowane, zapewniając tym samym skuteczne przenoszenie siły z młota udarowego na końcówkę z węglików spiekanych.

Zalety:

- **Krótkie dobiegi spiralne oraz powierzchnie odprowadzania wiórów o wklęsłym kształcie (efekt szufli) zapewniają płynne odprowadzanie zwińcin.**
- **Oznaki zużycia: służące do oceny, czy narzędzie nadaje się jeszcze do wiercenia otworów pod kołki.**
- **Dodatkowe koronki wiertnicze o specjalnym kształcie: skuteczne kruszenie betonu.**

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle – przy wysokim komforcie pracy.

wskazówka:

Przed użyciem wiertła długich (> 500 mm) należy wstępnie nawiercić wiertłem krótkim o tej samej średnicy. (Zapobiega to złamaniu wiertła).

chwyt: SDS Plus

długość linii śrubowej: 150 mm

Opis techniczny

Ø	20 mm
długość linii śrubowej	150 mm

Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita	200 mm
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia