

**Narzynki, M: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140400 M10
GTIN	4045197083548
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości  $\geq M3$  z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane**, kąt natarcia ok. 15°.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 30 mm

wysokość: 11 mm

**Opis techniczny**

skok	1,5 mm
wysokość	11 mm
Ø zewnętrzna	30 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	M10

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki

---

## Akcesoria

Zestaw narzynek HSS/E do gwintów metrycznych M3-12	142710 M3-12
--	--------------