

Garant
Frezy miniaturowe z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	202291 8
GTIN	4062406271817
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Wyjątkowo krótkie ostrze zapewnia maksymalną stabilność. **Długość chwytu wg DIN** dla lepszego podparcia elementu w uchwycie. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa trwałość narzędzia.

Oszczędność kosztów ostrzenia: ponieważ zamiast ostrzyć, lepiej zastąpić zużyty frez miniaturowy z VHM nowym.

Narzędzie do **obróbki uniwersalnej**.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 13 mm

długość całkowita L: 55 mm

Ø chwytu D_s : 8 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm²: 0,04 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm²: 0,045 mm

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków

12 mm

Tolerancja Ø nominalnej

e8

długość ostrzy L_c

13 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	13 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
\varnothing chwytu D_s	8 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
\varnothing ostrzy D_c	8 mm
Liczba zębów Z	3
odcinek swobodny	13 mm
długość całkowita L	55 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

