

**Garant****Gwintowniki maszynowe stożkowe odsadzenie, waporyzowane, M: M4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135550 M4
GTIN	4045197076953
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

<B>ze stożkowo odsadzonym gwintem prowadzącym.</B>

**Specjalnie do głęboko położonych gwintów w otworach nieprzelotowych**, w których wióry pozostają w rowkach wiórowych. **HSS-E**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,7 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,3 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	3,3 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,7 mm
Ø gwintu	4 mm
norma	DIN 371

Ø chwytu D <sub>s</sub>	4,5 mm
długość całkowita L	63 mm
Chwyt kwadratowy □	3,4 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	8 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M4
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczna obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik