




Boczne szczypce tnące, polerowane, z nasadkami, KW, długość całkowita: 125 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	724205 125
GTIN	4003773048022
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Ze smukłymi szczękami i indukcyjnie hartowanymi ostrzami. Twardość ostrzy ok. 63 HRC. Przegub wkładany, bez luzów.

Szczypce polerowane, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału. Ze sprężyną rozwierającą.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

skos ostrza: Bez bocznego skosu ostrza

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 2,5 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 1 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 0,6 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	0,6 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	1 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	2,5 mm
długość całkowita	125 mm
Atrybut nazwy produktu	KW

skos ostrza	Bez bocznego skosu ostrza
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	polerowane