

Garant GRIDLINE

Obudowa 16G zdrzwiami z lewymi zawiasami, Wysokość/liczba szuflad: 800**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927312 800
GTIN	4062406272487
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwiczki z ogranicznikiem lewym.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek mm: 700

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12x20

wysokość: 800 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 700 mm

szerokość użytkowa: 350 mm
szerokość użytkowa szuflad: 300 mm

Opis techniczny

szerokość użytkowa	350 mm
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
wysokość użytkowa	700 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
wysokość	800 mm
głębokość	650 mm
obudowa otwarta od góry (jako podstawa stołu warsztatowego)	tak
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość	400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12
masa	26,8 kg
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
--	-------------