

Garant GRIDLINE

Obudowa 16G z drzwiami z lewymi zawiasami, Wysokość/liczba szuflad: 900**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 927312 900 |
| GTIN | 4062406272494 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwiczki z ogranicznikiem lewym.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek mm: 800

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12x20

wysokość: 900 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 800 mm

szerokość użytkowa: 350 mm
szerokość użytkowa szuflad: 300 mm

Opis techniczny

| | |
|---|--|
| szerokość | 400 mm |
| szerokość użytkowa | 350 mm |
| głębokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| masa | 32,6 kg |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 12 |
| wysokość użytkowa | 800 mm |
| wysokość | 900 mm |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 12×20 |
| szerokość użytkowa szuflad | 300 mm |
| obudowa otwarta od góry (jako podstawa stołu warsztatowego) | tak |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| głębokość | 650 mm |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni |
| Zamek patentowy | wkładka modułowa |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
|--|-------------|