

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G z drzwiami z lewymi zawiasami, Wysokość/liczba szuflad: 700****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927312 700
GTIN	4062406272470
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwiczki z ogranicznikiem lewym.

**Umieszczenie:**

Wysokość drzwiczek mm: 625

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12x20

wysokość: 700 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 625 mm

szerokość użytkowa: 350 mm  
szerokość użytkowa szuflad: 300 mm

## Opis techniczny

obudowa otwarta od góry (jako podstawa stołu warsztatowego)	tak
szerokość	400 mm
wysokość użytkowa	625 mm
wysokość	700 mm
szerokość użytkowa	350 mm
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
szerokość użytkowa szuflad w G	12
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	23,7 kg
głębokość	650 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
--	-------------