

**Brzeszczot z węglików spiekanych, Typ: 165T40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078212 165T40
------------------	---------------

GTIN	4002395369737
------	---------------

Klasa artykułu	07A
----------------	-----

**Opis****Wykonanie:**

Powłoka PTFE (teflon): zmniejsza tarcie, dzięki czemu umożliwiają szybsze i chłodniejsze cięcia. Chroni przed korozją i zapobiega nagromadzeniu żywicy. Wycinana laserowo szczelina wibracyjna: niższy poziom drgań i większa precyzja cięcia. Szczeliny są wypełnione poliuretanem i pełnią funkcję amortyzatorów, dzięki którym wibracje nie docierają do zębów z węglików spiekanych. Cięta laserowo stal wysokiej jakości: gwarancja precyzyjnego cięcia. Zęby z węglika spiekane z domieszką kobaltu: dłużej pozostają ostre i zapewniają czyste cięcie. Zoptymalizowane pod kątem narzędzi akumulatorowych, minimalna szerokość cięcia zapewnia długi czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora. Wszystkie rodzaje drewna: miękkie/twarde, sklejka, płyty powlekane, melamina, MDF. Brzeszczoty standardowe bez powłoki teflonowej i szczeliny wibracyjnej.

Ø otworu: 15,87 mm

Liczba zębów: 40

**Opis techniczny**

Ø otworu	15,87 mm
----------	----------

Liczba zębów	40
--------------	----

do obróbki

drewno

Ø D arkusza

165 mm