

**Garant**

**Płytko skrawająca do toczenia ZCMX 050202, do narzędzi do toczenia i wiercenia „4 w 1”, Gatunek: HBZ310**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268419 HBZ310
GTIN	4062406272883
Klasa artykułu	21K

**Opis techniczny**

powłoka	PVD
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	N
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	200 - 600 m/min
Gatunek	HBZ310
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 050202
Posuw toczenia	0,05 - 0,4 mm

Posuw wiercenia	0,03 - 0,3 mm
pasuje do Ø narzędzia D <sub>c</sub>	10 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia