

Garant**Narzędzie do toczenia i wiercenia „4 w 1” 1,5×D, lewe, Ø DC: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268405 16
GTIN	4062406272920
Klasa artykułu	21X

Opis**Wykonanie:**

chwyt walcowy.

Zastosowanie:

1. Toczenie poprzeczne powierzchni czołowych.
2. Wiercenie (nawiercanie i wiercenie głębokie) – płaska podstawa otworu.
3. Toczenie wzdłużne wewnętrzne.
4. Toczenie wzdłużne zewnętrzne.

wskazówka:

- **Należy dobrać jak największe wartości promieni naroża i rozmiary chwytów.**
- **Tolerancja otworu + 0,15 mm (w przypadku procesów wiercenia z oprawką napędzaną).**
- **Podczas wiercenia powyżej Ø znamionowej pozostałości materiału są zatrzymywane.**
- **Podczas wiercenia zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 bar).**

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	24 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
Ø nomin. D	16 mm
śruby mocujące	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
pasująca wymienna płytką skrawającą	ZCMX 08..
długość całkowita L	125 mm
Seria	„4 w 1”
rodzaj zastosowania	lewe

chłodzenie wewnętrzne

tak

Rodzaj produktu

Wytaczaki