

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 3X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132925 3X0,35
GTIN	4062406373443
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 2,2 mm

Ø otworu rdzenia: 2,65 mm

Opis techniczny

norma	DIN 374
wielkość gwintu	M3×0,35
Materiał ostrza ;	HSS E
głębokość gwintu	9 mm
Ø gwintu	3 mm
długość całkowita L	56 mm
skok gwintu	0,35 mm
Rodzaj gwintu	MF

Ø otworu rdzenia	2,65 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø chwytu D _s	2,2 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik