

**Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho i na mokro, Typ: GAS1810L****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 070231 GAS1810L |
| GTIN | 3165140995405 |
| Klasa artykułu | 03B |

Opis**Wykonanie:**

Mobilne odkurzacze akumulatorowe. Łatwość transportu i wygodna obsługa dzięki paskowi do noszenia, na którym można zawiesić odkurzacz.

w dostawie::**Bez akumulatora i ładowarki.**

- 1 × dysza do podłóg, numer Bosch: 2608000707
- 1 × dysza do szczelin, 250 mm, numer Bosch: 2608000661
- 1 × pasek naramienny, numer Bosch: 2608000706
- Zestaw rolek 4-el., numer Bosch: 2608000705
- 1 × adapter do elektronarzędzi, numer Bosch: 2608000708
- 1 × rura kolektorowa, numer Bosch: 2608000659
- 1 × płaski filtr falisty, numer Bosch: 2608000663
- 3tlg. Zestaw rury ssącej, numer Bosch: 2608000660
- 1 × wąż, 1,6 m, numer Bosch: 2608000658

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851 – 073866. System automatycznego uruchamiania dostępny od nr 070237.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------|-------|
| pojemność zbiornika | 7,5 l |
| Masa bez akumulatorów | 6 kg |

| | |
|--|--|
| długość węża ssącego | 1,6 m |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| oznaczenie producenta | GAS 1810L |
| przepływ objętościowy | 1440 l/min |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 |
| Napięcie akumulatorów | 18 V |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V |
| Rodzaj produktu | odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i |