

**Garant****ZCMX 050204, Gatunek: HBZ030**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268420 HBZ030
GTIN	4062406271701
Klasa artykułu	21E

## Opis

### Wykonanie:

Twardy substrat zapewnia wysoką trwałość przy cienkiej powłoce CVD. Nadaje się szczególnie do toczenia poprzecznego i wzdłużnego.

pasują do  $\varnothing$  narzędzia D: 10 mm

Gatunek: HBZ030

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posuw przy toczeniu: 0,1 - 0,3 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,12 mm

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 200 m/min

## Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 050204
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża	0,4 mm

Gatunek	HBZ030
powłoka	CVD
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 200 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
pasują do $\varnothing$ narzędzia D	10 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia