

**Gwintowniki maszynowe HOLEX ProTap HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138050 1/4-28
GTIN	4062406374907
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,5 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	15,88 mm
Liczba ostrzy Z	2
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
wielkość gwintu	1/4-28 UNF
liczba zwojów na cal	28

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	UNF
liczba rowków wiórowych	2
Ø otworu rdzenia	5,5 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
długość całkowita L	80 mm
Ø gwintu	6,35 mm
skok gwintu	0,907 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik