

**Gwintowniki maszynowe HOLEX ProTap HSS-E, TiN, UNF: 3/4-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138050 3/4-16
GTIN	4062406374976
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 374

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwył kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 17,5 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	16
głębokość gwintu	47,63 mm
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza ;	HSS E
Ø gwintu	19,05 mm

Ø otworu rdzenia	17,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
wielkość gwintu	3/4-16 UNF
długość całkowita L	110 mm
skok gwintu	1,587 mm
norma	DIN 374
Ø chwytu D _s	14 mm
Rodzaj gwintu	UNF
Chwył kwadratowy □	11 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłódzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik