

**Gwintowniki maszynowe HOLEX ProTap HSS-E, TiN, UNF: 3/8-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138050 3/8-24
GTIN	4062406374921
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.

**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 9,53 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	9,53 mm
długość całkowita L	90 mm
głębokość gwintu	23,83 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm

norma	DIN 371
Chwył kwadratowy □	8 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
wielkość gwintu	3/8-24 UNF
liczba zwojów na cal	24
Rodzaj gwintu	UNF
skok gwintu	1,058 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik