


**ZCMX 080304, Gatunek: HBZ310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268425 HBZ310
GTIN	4062406273927
Klasa artykułu	21E

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HBZ310
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 080304
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 - 600 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Zastosowanie główne	N
Posuw przy toczeniu	0,05 - 0,4 mm
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,3 mm
pasują do \varnothing narzędzia D	16 mm

