

**Gwintowniki maszynowe HOLEX ProTap HSS-E, TiN, UNF: 5/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138050 5/8-18
GTIN	4062406374969
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 374

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 15,88 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,5 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,411 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	15,88 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
norma	DIN 374
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

liczba zwojów na cal	18
Ø otworu rdzenia	14,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	9 mm
Rodzaj gwintu	UNF
długość całkowita L	100 mm
wielkość gwintu	5/8-18 UNF
głębokość gwintu	39,7 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik