



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	132680 M12
GTIN	4062406373887
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Duże nacięcie w nakroju.
Część prowadząca z rowkami smarnymi, ale bez rowków wiór.

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.

Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.

Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN. klasa tolerancji: ISO 2 6H

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,2 mm

Opis techniczny

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
długość całkowita L	110 mm
Ø otworu rdzenia	10,2 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	36 mm

