

**ZCMX 080308, Gatunek: HBZ120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268427 HBZ120
GTIN	4062406273972
Klasa artykułu	21E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HBZ120
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 080308
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	0,03 - 0,12 m/min
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
pasują do \varnothing narzędzia D	16 mm

