



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 5/8-18



Dane zamówienia

Numer katalogowy	133425 5/8-18
GTIN	4062406374372
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME – B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 374

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 15,88 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,58 mm
Materiał ostrza :	HSS E
Chwyt kwadratowy □	9 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	15,88 mm

Ø chwytu D _s	12 mm
długość całkowita L	100 mm
liczba zwojów na cal	18
Rodzaj gwintu	UNF
norma	DIN 374
głębokość gwintu	47,64 mm
wielkość gwintu	5/8-18 UNF
Ø otworu rdzenia	14,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
Rodzaj produktu	gwintownik