

**HOLEX****Wiertła wysokowydajne z VHM Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7:  
14,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122408 14,5
GTIN	4045197428257
Klasa artykułu	12E

**Opis****Wykonanie:****Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -**

dzięki temu ścin skrawający wykazuje

**dużą dokładność centrowania.** Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych**dają krótkie wióry.****Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia  $1,5 \times \text{Ø}$  nominalna.**wskazówka:**Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 43,3 mm

długość całkowita L: 115 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 16 mmposuw f w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/obr,**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
tolerancje chwytu	h6

Ø nom. D <sub>c</sub>	14,5 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	65 mm
Tolerancja Ø nominalnej	m7
Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
długość całkowita L	115 mm
norma	DIN 6537 K
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	43,3 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	4×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HE z h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte