

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS/E kształt C, TiN, M: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135910 M10
GTIN	4062406374457
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	8,5 mm
głębokość gwintu	30 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwyt kwadratowy □	8 mm
wielkość gwintu	M10
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza ;	HSS E

długość całkowita L	100 mm
Ø gwintu	10 mm
norma	DIN 371
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
skok gwintu	1,5 mm
Rodzaj gwintu	M
Ø chwytu D _s	10 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik