



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 10X1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	132925 10X1
GTIN	4062406374006
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwył kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 9 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	9 mm
norma	DIN 374
głębokość gwintu	30 mm
wielkość gwintu	M10×1
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Ø chwytu D _s	7 mm
Ø gwintu	10 mm
skok gwintu	1 mm

Rodzaj gwintu	MF
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
długość całkowita L	90 mm
Materiał ostrza 	HSS E
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik