

HOLEX**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS/E kształt C, TiN, M: M24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135910 M24
GTIN	4062406374501
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 21 mm

Opis techniczny

skok gwintu	3 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	24 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
głębokość gwintu	72 mm

Rodzaj gwintu	M
długość całkowita L	160 mm
wielkość gwintu	M24
Ø chwytu D _s	18 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	21 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik