

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 18X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132925 18X1,5
GTIN	4062406374075
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 17 mm

Opis techniczny

norma	DIN 374
wielkość gwintu	M18×1,5
skok gwintu	1,5 mm
Ø chwytu D _s	14 mm
Chwyt kwadratowy □	11 mm
Ø otworu rdzenia	17 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H

długość całkowita L	110 mm
Ø gwintu	18 mm
głębokość gwintu	54 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	MF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik