

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS/E kształt C, TiN, M: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135910 M5
GTIN	4062406374426
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,8 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,2 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,8 mm
Rodzaj gwintu	M
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
Ø gwintu	5 mm
wielkość gwintu	M5
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Liczba ostrzy Z	3

Ø otworu rdzenia	4,2 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	15 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pieścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik