

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 10X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137170 10X1
GTIN	4062406374594
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 9 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	7 mm
norma	DIN 374
Rodzaj gwintu	MF
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	10 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

wielkość gwintu	M10×1
Ø otworu rdzenia	9 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	90 mm
głębokość gwintu	25 mm
skok gwintu	1 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik