



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 4X0,5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	132925 4X0,5
GTIN	4062406373948
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	63 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
skok gwintu	0,5 mm
norma	DIN 374
głębokość gwintu	12 mm
wielkość gwintu	M4×0,5
Rodzaj gwintu	MF
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø otworu rdzenia	3,5 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Ø chwytu D _s	2,8 mm
Ø gwintu	4 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzienie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścien barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik