

**HOLEX****Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133332 G1/2
GTIN	4062406374150
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

**Zastosowanie:**

**Do cylindrycznych gwintów rurowych** wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

• HSS E

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 20,96 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 19 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
głębokość gwintu	62,88 mm
liczba zwojów na cal	14
Ø gwintu	20,96 mm
Ø otworu rdzenia	19 mm
długość całkowita L	125 mm
liczba rowków wiórowych	3

skok gwintu	1,814 mm
Chwyt kwadratowy □	12 mm
Liczba ostrzy Z	3
wielkość gwintu	G1/2
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik