

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 18X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137170 18X1,5
GTIN	4062406374662
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,5 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	16,5 mm
norma	DIN 374
długość całkowita L	110 mm
Ø gwintu	18 mm
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	1,5 mm

Rodzaj gwintu	MF
głębokość gwintu	45 mm
Chwył kwadratowy □	11 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	14 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
wielkość gwintu	M18×1,5
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik