

**Odkurzacz do wiórów i cieczy, Oznaczenie producenta: VHO200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Klasa artykułu	07D

**Opis****Wykonanie:**

Wysokiej jakości bardzo trwałe odkurzacze przemysłowe Nilfisk CFM „Grey Line“. Wydajny **odkurzacz do cieczy** wraz z wysokiej jakości zestawem do czyszczenia odpornym na działanie oleju. Wyposażony w **rewersyjny zawór powietrza** do niezawodnego i łatwego opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia. Dodano również kosz na wióry oraz zestaw do opróżniania. Do rozmaitych prac związanych z czyszczeniem wykonywanych w branży metalurgicznej.

**w dostawie::**

W komplecie kosz na wióry, zestaw do opróżniania oraz zestaw do czyszczenia odporny na działanie oleju.

**wskazówka:**

Odpowiednie wyposażenie zob. nr 078551-078552.

pobór mocy: 2400 W

pojemność zbiornika: 75 l

długość: 580 mm

szerokość: 880 mm

wysokość: 1230 mm

liczba turbin: 1

**Opis techniczny**

pobór mocy	2400 W
poziom natężenia dźwięku przy pracy	70 dB(A)
podciśnienie	230 mbar
pojemność zbiornika	75 l
oznaczenie producenta	VHO 200
wysokość	1230 mm
liczba turbin	1
wydajność objętościowa powietrza	55 l/s
szerokość	880 mm
masa	60 kg
długość	580 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

---

## Akcesoria

Zestaw przemysłowy odporne na działanie olejów Ø węża 50 mm	078551 50
Zestaw przemysłowy Ø węża 50 mm	078552 50