



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G5/8 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	133332 G5/8
GTIN	4062406374167
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 ; HSS E

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 22,91 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 21 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	68,73 mm
Ø gwintu	22,91 mm
skok gwintu	1,814 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
liczba zwojów na cal	14
długość całkowita L	125 mm
wielkość gwintu	G5/8

Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	21 mm
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	18 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik