



Podpora stropowa i montażowa, maks. długość: 250 cm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	861780 250
GTIN	4008158041254
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo stabilna konstrukcja dzięki rurom stalowym o wysokiej obciążalności i antypoślizgowym powierzchniom kontaktowym z PVC. Możliwość obsługi jedną ręką dzięki 2-komponentowemu uchwytowi z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompki. Przycisk szybkiego przesuwu do szybkiego wsuwania i wysuwania pręta teleskopowego. Siła chwytu regulowana obrotem podpory uchwytu. Wytrzymuje obciążenie do **maks. 200 kg przy całkowicie wsuniętym pręcie teleskopowym**. Możliwość stosowania również w skosach dzięki powierzchniom kontaktowym **obracanym bezstopniowo** w zakresie od **-45° do 45°**. Obciążalność maks. 40 kg w przypadku stosowania w ukosach.

Zastosowanie:

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, desek drewnianych, paneli, łat dachowych, listew metalowych, folii i korpusów lamp o wysokości do 3,00 m. Obracane i antypoślizgowe powierzchnie kontaktowe z PVC umożliwiają bezproblemowe zastosowanie w ukosach.

długość całkowita: 145 - 250 cm

maksymalna obciążalność: 200 kg

masa: 3,1 kg

Opis techniczny

kąt obrotu	-45 - 45 stopni
maksymalna obciążalność	200 kg
materiał uchwytu	Tworzywo 2-komponentowe
materiał	stal
cechy szczególne	obrotowe
cechy szczególne	zabezpieczona przed ześlizgnięciem
długość całkowita	145 - 250 cm
przeznaczone do	Płyta gipsowo-kartonowa
przeznaczone do	Korpusy lamp
przeznaczone do	Panele
przeznaczone do	Łaty dachowe
przeznaczone do	Folie
przeznaczone do	Deski drewniane
przeznaczone do	Listwy metalowe
płyty podporowe	9×7 cm
masa	3,1 kg
Rodzaj produktu	Podpory stropowe / montażowe