

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133375 1/4-20
GTIN	4062406374242
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,1 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	5,1 mm
Ø gwintu	6,35 mm
liczba zwojów na cal	20
Materiał ostrza ;	HSS E
Ø chwytu D _s	7 mm
długość całkowita L	80 mm

skok gwintu	1,27 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Rodzaj gwintu	UNC
głębokość gwintu	19,05 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
wielkość gwintu	1/4-20 UNC
norma	DIN 371
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik