

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 5X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137170 5X0,5
GTIN	4062406374532
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 4,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	4,5 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
Ø gwintu	5 mm
długość całkowita L	70 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
głębokość gwintu	12,5 mm
skok gwintu	0,5 mm

Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	MF
norma	DIN 374
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	3,5 mm
wielkość gwintu	M5×0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik